

Requisiti hardware e software Prodotti release 14

- 1.6 GHz CPU con almeno 512Mb RAM;
- Processore Intel®
- Una porta parallela e/o almeno una porta USB libera per la chiave di protezione
- Scheda di rete 10/100Mbs con supporto TCP/IP (non necessario per configurazioni stand alone)
- 3.5" Floppy disk o accesso ad un lettore floppy di rete
- Lettore CD-ROM (DVD-ROM consigliato)
- Scheda grafica OpenGL compatibile in grado di supportare una risoluzione di 1280 x 1024
- Consigliato accesso ad internet ad alta velocità (almeno ADSL)

| | Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Note |
|--|---------------|------------------|--------------|---|
| SERVER DI DATABASE | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile anche con Windows 2003 Server • In caso di presenza anche di Factory si consiglia almeno 1 GB di RAM |
| MD0 | X | X | X | |
| MD3, md2, MD5 | X | X | | <ul style="list-style-type: none"> • Richiede Internet Explorer 6.0 SP1 già installato sul pc • Si consiglia almeno 1GB di RAM • Scheda grafica con almeno 256 MB di RAM (vedere elenco "MD3 graphics cards.PDF" per i sistemi operati qui certificati) |
| MasterNEST | X | X | X | |
| MD1, Metal Designer 3D DNC5 | X | | | <ul style="list-style-type: none"> • 1 porta seriale • 1 porta seriale aggiuntiva in caso di presenza di sistemi di carico/scarico del pezzo singolo (es.: macchine Amada) • Se con scheda multiseriale allora necessario avere uno slot libero per ogni tipo di BUS (ISA BUS e PCI BUS) |
| DNCVIEW | X | X | X | |
| P&M | X | X | X | |
| MasterSTORE | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> • Per la postazione su cui è installata la scheda di comunicazione Profibus si richiede almeno la versione 6.1 del sw Simatic Net; Siemens non supporta questo sistema operativo per versioni inferiori alla 6.1 |
| PBSystem | X | X | X | |
| Import / Export | X | X | X | |
| SW2Punch | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> • Consente collegamento a Solidworks 2006/7/8 |